

SAI-TS35 MF


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



パッシブ M12 分電器は、考えうるすべての形態と設定で利用可能です。さらに、防爆エリアゾーンの SAI ディストリビュータや人間工学に基づく M8 など、多くの特別なバージョンがワイドミュラーからのみ入手できます。これらの革新的な製品は、多数の所有権によってバックアップされています。

一般注文データ

注文番号	1917400000
種別	SAI-TS35 MF
GTIN (EAN)	4032248551330
数量	1 items

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	3 mm	奥行き (インチ)	0.1181 inch
高さ	89 mm	高さ (インチ)	3.5039 inch
幅	52 mm	幅 (インチ)	2.0472 inch
正味重量	103 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

分類

ETIM 6.0	EC002310	ETIM 7.0	EC002310
ETIM 8.0	EC002310	ETIM 9.0	EC002310
ETIM 10.0	EC002310	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-02-10	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-02-10	ECLASS 12.0	27-44-02-10
ECLASS 13.0	27-44-02-10	ECLASS 14.0	27-44-02-10
ECLASS 15.0	27-44-02-10		

寸法図

