


ESO 8/20 DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

一般注文データ

バージョン	端子台マーカー, マーカーの挿入, 20 x 7 mm, 白色
注文番号	1919890000
種別	ESO 8/20 DIN A4 WS
GTIN (EAN)	4032248556892
数量	10 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2025-08-31T00:00:00+02:00
代替製品	ELS 8/20 MM WS

ESO 8/20 DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	1 mm	奥行き (インチ)	0.0394 inch
高さ	20 mm	高さ (インチ)	0.7874 inch
幅	7 mm	幅 (インチ)	0.2756 inch
正味重量	17.6 g		

温度

動作温度範囲 -40...80 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

抵抗コード準拠の素材色	9
印刷の配置	水平および垂直
アークごとの数	342
幅	7 mm
UL 94 可燃性等級	HB
動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	白色
基本材質	紙
印刷文字	非搭載
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム ラベル・シート
組み合わせごとのマーカー数	1 Label sheet = Insert markers
動作温度範囲	-40...80 °C

分類

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		



ESO 8/20 DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

WKM インレイタグ



WKM のハロゲンフリー透明ポケットは、周囲環境の影響に対する優れた保護を提供します。ケーブルストラップとの固定により、ほぼすべての導体断面積に適合します。

印刷済タグは、WKM ホルダーに挿入されるだけで、クリップ固定されます。WKM ケーブルマーカは、現場でのマーキングを最大限に効率化するための適切なソリューションです。WKM ケーブル使用時の利点

- 従来のオフィス用プリンターで、紙製およびポリエステル製ラベルの個別印刷が可能
- 堅固な設計と MultiCard ELS タグを組み合わせること
て、環境への影響を最大限に保護

一般注文データ

種別	WKM 8/20	バージョン
注文番号	1753490000	WKM, 導体およびケーブルマーカ, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, ワイヤとケーブルマーカ, 透明
GTIN (EAN)	4032248010615	
数量	50 ST	