

SCREWTY SET -DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



どのアプリケーションにも最適なツール

Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90% 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors |
| 注文番号 | 1920000000 |
| 種別 | SCREWTY SET -DM |
| GTIN (EAN) | 4032248436859 |
| 数量 | 1 items |
| パッケージ | 段ボール箱 |

SCREWTY SET -DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | |
|------|-------|
| 正味重量 | 312 g |
|------|-------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 影響なし |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

ねじ締めツール

| | | | |
|----------|--------|----------|--------|
| トルク設定、最大 | 1.7 Nm | トルク設定、最小 | 0.5 Nm |
|----------|--------|----------|--------|

重要なメモ

| | |
|------|---|
| 製品情報 | 同梱品： <ul style="list-style-type: none">トルクスクリュードライバー 0.5 ~ 1.7 Nm + 設定補助交換可能な刃 1/4 インチ成形ライン用アタッチメント M8カスタマイズ可能なコネクタ用アタッチメント M8F成型ライン用アタッチメント M12カスタマイズ可能なコネクタ用アタッチメント M12F |
|------|---|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ETIM 10.0 | EC000149 | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 | | |