

## STR CC 30/60 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



図に類似

#### 一般注文データ

バージョン	ClipCard, アクセサリ, 30 x 60 mm, 透明
注文番号	<a href="#">1934450000</a>
種別	STR CC 30/60 TRANSPARENT
GTIN (EAN)	4032248590988
数量	10 items

## STR CC 30/60 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

ROHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	0.5 mm	奥行き (インチ)	0.0197 inch
高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.1811 inch
幅	60 mm	幅 (インチ)	2.3622 inch
正味重量	1.1 g		

## 温度

動作温度範囲	-20...80 °C
--------	-------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

バージョン	自己接着型	
幅	60 mm	
UL 94 可燃性等級	HB	
動作温度範囲、最大	80 °C	
動作温度範囲、最小	-20 °C	
色	透明	
ハロゲン	いいえ	
基本材質	PVC	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	MultiCard
推奨業種	機械	
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Accessories	
動作温度範囲	-20...80 °C	

## 装置マーカー

ハロゲン	いいえ
------	-----

## 分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**STR CC 30/60 TRANSPARENT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

