WKS 2/2




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









電流および電圧トランスフォーマーの配線 バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路 端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変 換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で す。

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 渡り配線用スライダー, x 14.1
注文番号	<u>1936140000</u>
種別	WKS 2/2
GTIN (EAN)	4032248605866
数量	50 items

WKS 2/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			,
深さ	16.1 mm	奥行き(インチ)	0.6339 inch
<u> </u>	18.86 mm	 高さ(インチ)	0.7425 inch
<u>同已</u> 幅	14.1 mm	 幅(インチ)	0.5551 inch
正味重量	2.12 g		0.000 1 111011
温度			
周囲温度	-5 °C40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	************************************		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
システム仕様			
バージョン	短絡接続		
全般			
1-2-WF		→ □ 	
極数 動作温度範囲、最大	2 100 °C	 	直接実装
寸法	1		
10 7 () (5)			
ピッチ (mm) (P)	7.90 mm		
材料データ	<u></u>		<u>'</u>
基本材質	ポリアミド66	 色	
UL 94 可燃性等級	V-2		
評価データ	,		
公称電流	41 A		
追加の技術データ			<u> </u>
固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
<u> </u>	ねU込み いいえ	 取り付け方式	
分類	******	20 > 13 to >324	100 O KINY
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		2, 20 00 00

作成日 10.11.2025 04:29:30 MEZ

カタログステータス / 図面 2