

**WKS 2/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ**

電流および電圧トランスフォーマーの配線  
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路  
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変  
換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で  
す。

**一般注文データ**

バージョン	アクセサリ, 渡り配線用スライダー, x 22
注文番号	<a href="#">1936150000</a>
種別	WKS 2/3
GTIN (EAN)	4032248605873
数量	50 items

**WKS 2/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	16.1 mm	奥行き (インチ)	0.6339 inch
高さ	18.86 mm	高さ (インチ)	0.7425 inch
幅	22 mm	幅 (インチ)	0.8661 inch
正味重量	3.1 g		

**温度**

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**システム仕様**

バージョン	短絡接続
-------	------

**全般**

極数	3	設置アドバイス	直接実装
動作温度範囲、最大	100 °C		

**寸法**

ピッチ (mm) (P)	7.90 mm
--------------	---------

**材料データ**

基本材質	ポリアミド 66	色	橙色
UL 94 可燃性等級	V-2		

**評価データ**

定格電圧	400 V	公称電流	41 A
------	-------	------	------

**追加の技術データ**

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	ねじ込み

**分類**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		