DP WGK 10 GY BX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ







統合、拡張、カスタマイズ: あらゆるアプリケーション に最適な付加価値を提供します。総合システムアクセサリを使用すると、関連するアプリケーションの特定要件 を満たすために、インターフェースを簡単に適用できます。

一般注文データ

バージョン	OMNIMATE電源 – シリーズWGK, フィードスルー 端子
注文番号	<u>1936440000</u>
種別	DP WGK 10 GY BX
GTIN (EAN)	4032248664764
数量	50 items
製品データ	UL:

カタログステータス / 図面 1

DP WGK 10 GY BX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC000886

EC000886

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ROHS	適合		
寸法と重量			
<u>+ .</u>		÷	4 0005
高さ	31 mm	高さ (インチ)	1.2205 inch
幅 - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.5 mm	幅 (インチ)	0.2165 inch
長さ	24.5 mm	長さ (インチ)	0.9646 inch
正味重量	1.39 g		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	まれていません	
システムパラメータ			
#10- > 1	O. A. W. A. A. T.		
製品ファミリー	OMNIMATE電源 – シリー ズWGK		
材料データ			
//n //= 1_1) () (D))		<i>L</i> * 1
絶縁材	Wemid (PA)	色 	グレー
カラーチャート(類似)	RAL 7035	Moisture Level (MSL)	ATI A A
UL 94 可燃性等級	V-0	接点材質	銅合金
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	70 °C
動作温度、最小	-50 °C	動作温度、最大	120 °C
温度範囲、設置、最小	-25 ℃	温度範囲、設置、最大	120 °C
接続に適した導体			
参照テキスト	フェルールの長さは、製 品と定格電圧に応じて選択 されます。, プラスチック 製カラーの外径はピッチ (P)より大きくできませ ん		
IEC規格に準拠した公称デー	-タ		
標準に準拠して検査済	IEC 60664-1		
梱包			
VPE 長	143.00 mm	VPE幅	127.00 mm
VPEの高さ	31.00 mm	v: - үш	127.00 111111
	3 1.00 mm		
重要なメモ			
注意事項	 Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidit 70%, 36 months 		

作成日 07.11.2025 11:18:21 MEZ

ETIM 6.0

ETIM 8.0

カタログステータス / 図面 2

ETIM 7.0

ETIM 9.0

EC000886

EC000886



DP WGK 10 GY BX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ETIM 10.0	EC000886
ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 13.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01

ECLASS 9.0	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33
ECLASS 14.0	27-25-03-01