

DP WGK 4 GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



統合、拡張、カスタマイズ：あらゆるアプリケーションに最適な付加価値を提供します。総合システムアクセサリを使用すると、関連するアプリケーションの特定要件を満たすために、インターフェースを簡単に適用できます。

一般注文データ

| | |
|------------|---------------------------------|
| バージョン | OMNIMATE電源 - シリーズWGK, フィードスルー端子 |
| 注文番号 | 1936450000 |
| 種別 | DP WGK 4 GY BX |
| GTIN (EAN) | 4032248780624 |
| 数量 | 50 items |
| 製品データ | UL: |

DP WGK 4 GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|----------|-------------|
| 高さ | 20 mm | 高さ (インチ) | 0.7874 inch |
| 幅 | 4 mm | 幅 (インチ) | 0.1575 inch |
| 長さ | 21.5 mm | 長さ (インチ) | 0.8465 inch |
| 正味重量 | 0.84 g | | |

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システムパラメータ

製品ファミリー OMNIMATE電源 - シリーズWGK

材料データ

| | | | |
|--------------|------------|----------------------|--------|
| 絶縁材 | Wemid (PA) | 色 | グレー |
| カラーチャート (類似) | RAL 7035 | Moisture Level (MSL) | |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 接点材質 | 銅合金 |
| 保管温度、最小 | -40 °C | 保管温度、最大 | 70 °C |
| 動作温度、最小 | -50 °C | 動作温度、最大 | 120 °C |
| 温度範囲、設置、最小 | -25 °C | 温度範囲、設置、最大 | 120 °C |

接続に適した導体

参照テキスト フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。、プラスチック製カラーの外径はピッチ (P) より大きくできません

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済 IEC 60664-1

梱包

| | | | |
|--------|-----------|------|----------|
| VPE 長 | 126.00 mm | VPE幅 | 85.00 mm |
| VPEの高さ | 23.00 mm | | |

重要なメモ

注意事項 • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |