データシート

# DP WGK 25 GY BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

統合、拡張、カスタマイズ：あらゆるアプリケーションに最適な付加価値を提供します。総合システムアクセサリを使用すると、関連するアプリケーションの特定要件を満たすために、インターフェースを簡単に適用できます。

## 一般注文データ

| | |
|---|---|
| バージョン | OMNIMATE電源 – シリーズWGK, フィードスルー端子 |
| 注文番号 | 1936710000 |
| 種別 | DP WGK 25 GY BX |
| GTIN (EAN) | 4032248664788 |
| 数量 | 50 items |
| 製品データ | UL: |

データシート

# DP WGK 25 GY BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

| | |
|---|---|
| ROHS | 適合 |

### 寸法と重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 48.5 mm | 高さ（インチ） | 1.9094 inch |
| 幅 | 10.9 mm | 幅（インチ） | 0.4291 inch |
| 長さ | 38.5 mm | 長さ（インチ） | 1.5157 inch |
| 正味重量 | 6.78 g | | |

### 環境製品コンプライアンス

| | |
|---|---|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

### システムパラメータ

| | |
|---|---|
| 製品ファミリー | OMNIMATE電源 – シリーズWGK |

### 材料データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 絶縁材 | Wemid (PA) | 色 | グレー |
| カラーチャート（類似） | RAL 7035 | Moisture Level (MSL) | |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 接点材質 | 銅合金 |
| 保管温度、最小 | -40 °C | 保管温度、最大 | 70 °C |
| 動作温度、最小 | -50 °C | 動作温度、最大 | 120 °C |
| 温度範囲、設置、最小 | -25 °C | 温度範囲、設置、最大 | 120 °C |

### 接続に適した導体

| | |
|---|---|
| 参照テキスト | フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。, プラスチック製カラーの外径はピッチ（P）より大きくできません |

### IEC規格に準拠した公称データ

| | |
|---|---|
| 標準に準拠して検査済 | IEC 60664-1 |

### 梱包

| | | | |
|---|---|---|---|
| VPE 長 | 316.00 mm | VPE幅 | 221.00 mm |
| VPEの高さ | 42.00 mm | | |

### 重要なメモ

| | |
|---|---|
| 注意事項 | • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months |

### 分類

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |