

## SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## どのアプリケーションにも最適なツール

## Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90 % 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようにすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

## 一般注文データ

バージョン	Bolting tool
注文番号	<a href="#">1939170000</a>
種別	SAI-SCREWTY TOOL BOX
GTIN (EAN)	4032248615490
数量	1 items
パッケージ	プラスチックケース+フォームインサート

## SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 寸法と重量

正味重量 1320 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 影響なし  
REACH SVHC Lead 7439-92-1

## ねじ締めツール

トルク設定、最大 7 Nm トルク設定、最小 0.5 Nm

## 重要なメモ

## 製品情報

- 同梱品 :
- トルクスクリュードライバー 0.5 ~ 1.7 Nm + 設定補助
  - トルクスクリュードライバー 2.0 ~ 7.0 Nm
  - 交換可能な刃 1/4 インチ
  - 成形ライン用アタッチメント M8
  - カスタマイズ可能なコネクタ用アタッチメント M8F
  - 成型ライン用アタッチメント M12
  - カスタマイズ可能なコネクタ用アタッチメント M12F
  - ブレードセット :
    - Torx T8 / T10 / T20 / T25
    - 六角レンチ 2.5 / 3.0 / 4.0
    - プラス溝 PH0 / PH1 / PH2
    - マイナス溝付き 0.5x3.0 / 0.6x3.5 / 0.8x4.0
  - プラスチックケース+フォームインサート

## 分類

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		