#### SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

#### 一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ,取り付けスレッド:,極数:
注文番号	<u>1950270000</u>
種別	SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA
GTIN (EAN)	4032248632794
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

# SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 技術データ

承認					
ROHS	適合				
寸法と重量					
E味重量	16.72 g				
<b>環境製品コンプライアンス</b>					
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
技術データのカスタマイズ	可能なプラグインコネクタ				
	-3100-000				
(ウジング主要材質	ステンレス鋼、防食	ケーブルグランド	PG 9, M 20		
一般データ					
1000					
(ウジング主要材質	ステンレス鋼、防食	ケーブルグランド	PG 9, M 20		
基本材質	PVC		ねじ		
<b>算体外</b> 径	-				
分類					
TIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568		
TIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568		
TIM 10.0	EC003568	ECLASS 9.0	27-44-03-09		
CLASS 9.1	27-44-03-09	ECLASS 10.0	27-44-03-09		
CLASS 11.0	27-44-01-10	ECLASS 12.0	27-44-01-10		
CLASS 13.0	27-44-01-10	ECLASS 14.0	27-44-01-10		
CLASS 15.0	27-44-01-10				

カタログステータス / 図面 2



# SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

極スキーム