

**SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込み型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

**一般注文データ**

バージョン	組み込み型プラグ, 取り付けスレッド:, 極数:
注文番号	<a href="#">1950270000</a>
種別	SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA
GTIN (EAN)	4032248632794
数量	1 items

**SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

正味重量	16.72 g
------	---------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ**

ハウジング主要材質	ステンレス鋼、防食	ケーブルルグランド	PG 9, M 20
-----------	-----------	-----------	------------

**一般データ**

ハウジング主要材質	ステンレス鋼、防食	ケーブルルグランド	PG 9, M 20
基本材質	PVC	接続 2	ねじ
導体外径	-		

**分類**

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

**SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

極スキーム