

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, 取り付けスレッド:, 極数:
注文番号	1950270000
種別	SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA
GTIN (EAN)	4032248632794
数量	1 items

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 16.72 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ハウジング主要材質 ステンレス鋼、防食 ケーブルグランド PG 9, M 20

一般データ

ハウジング主要材質 ステンレス鋼、防食 ケーブルグランド PG 9, M 20
基本材質 PVC 接続 2 ねじ
導体外径 -

分類

ETIM 8.0 EC003568 ETIM 9.0 EC003568
ETIM 10.0 EC003568 ECLASS 14.0 27-44-01-10
ECLASS 15.0 27-44-01-10

図面

極スキーム
