

HDC CM RJ45 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ConCept システムは、柔軟で汎用性のあるモジュールを特徴としています。アプリケーションに応じて、要件に応じてさまざまなモジュールから選択できます。モジュールは、電氣的仕様とそれぞれの導体接続方法によって異なります。増え続けるモジュール数で、任意の組み合わせを作成できます。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, HDC挿入, ConCept モジュール
注文番号	1950290000
種別	HDC CM RJ45 F
GTIN (EAN)	4032248628865
数量	1 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 41.5 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ConCept空圧モジュール

色 黒色

一般データ

極数	8	接続方式	クリンプ接続
色	黒色	絶縁材	PA 66
プラグング回数	≥ 500	種別	メス型
サージ電圧カテゴリ	該当なし	シリーズ	ConCept モジュール
定格電圧 (DIN EN 61984)	125 V	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	1.8 kV
定格電流 (DIN EN 61984)	1.5 A	ハロゲン不使用	false
DIN EN 45545-2準拠の低排煙性	はい		

バージョン

接続方式	クリンプ接続	導体断面、固定式、最大	2.5 mm ²
導体断面、固定式、最小	0.14 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	2.5 mm ²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	0.14 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最大	2.5 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最小	0.14 mm ²	導体断面、最大	2.5 mm ²
導体断面、最小	0.14 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		