

SAIEND CAN M8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

バージョン	保護対象コンポーネントアセンブリ, SAIアクティブ, アクセサリ, センサ/アクチュエータプラグインコネクタ
注文番号	1955340000
種別	SAIEND CAN M8 4P
GTIN (EAN)	4032248633821
数量	1 items

SAIEND CAN M8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

寸法と重量

正味重量 5 g

温度

保管温度 動作温度 -25 °C...85 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

ケーブルの技術仕様

極数 4

一般的な技術データ

接続スレッド	M8	バージョン	ピン、ストレート
保護度合い	IP67	プラギング回数	≥ 100
汚染度	3		

分類



ETIM 8.0	EC000448	ETIM 9.0	EC000448
ETIM 10.0	EC000448	ECLASS 14.0	19-07-04-03
ECLASS 15.0	19-07-04-03		

SAIEND CAN M8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

寸法図**極スキーム****配線図**