

## WAP WTL6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## 製品イメージ



電流および電圧トランスフォーマーの配線  
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路  
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変  
換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で  
す。

## 一般注文データ

バージョン	端子用エンドプレート, ダークページュ, 高さ: 65 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, Wemid, 嵌合仕様: はい
注文番号	<a href="#">1957710000</a>
種別	WAP WTL6/1 EN
GTIN (EAN)	4032248654024
数量	20 items

## WAP WTL6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	34.5 mm	奥行き (インチ)	1.3583 inch
高さ	65 mm	高さ (インチ)	2.5591 inch
幅	1.5 mm	幅 (インチ)	0.0591 inch
正味重量	3.94 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0,026 kg CO2 eq.	

## システム仕様

バージョン エンドプレート

## 全般

設置アドバイス フィードスルー (プッシング), 直接実装

## 材料データ

基本材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 追加の技術データ

嵌合仕様 はい 設置アドバイス フィードスルー (プッシング), 直接実装

## 分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		