

**IE-BI-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

**一般注文データ**

バージョン	RJ45 インサートソケット, 隔壁挿入カプラ
注文番号	<a href="#">1962840000</a>
種別	IE-BI-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645046
数量	10 items

## IE-BI-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E316369

## 寸法と重量

正味重量 2.2 g

## 温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C

取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

製品種類	RJ45インサートソケット	保護度合い	IP67 (ハウジングあり)
インサートの種別	データの挿入SteadyTec	火炎荷重	33 kJ

## 一般データ

火炎荷重	33 kJ	接続 1	RJ45
接続 2	RJ45	項目説明	隔壁插入カプラ
色	その他	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	接触表面	ニッケル下地金メッキ、Au ≥ 0.8µm
シールド	360° all-round enclosure, FS 2.8 等電位ボンディング 対応グランド接続	保護度合い	IP67 (ハウジングあり)
プラギング回数	750		

## 一般基準

認証書番号 (DNV)	TA000022B	コネクタ規格	IEC 60603-7-51
通信アクセサリ対応 UL 規格	UL 1863	IP 保護等級	IEC 60529
証明書番号 (cULus)	E316369		

## 電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC
絶縁抵抗	500 MΩ	PoE / PoE+	IEEE 802.3afに適合

## 重要なメモ

製品情報	プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...
------	------------------------------------------------------------------------------------

**IE-BI-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****分類**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**IE-BI-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

### ケーブルラグスリーブ



#### 銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

### 一般注文データ

種別	LIF 1,5F288 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200520000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm <sup>2</sup> ,赤色
数量	100 ST	