

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー LC インサート

#### 一般注文データ

バージョン	LC挿入, 隔壁挿入LCDuplex、シングルモード
注文番号	<u>1962880000</u>
種別	IE-BI-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645077
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認				
ROHS	適合			
····································				
が以て王里				
	30 mm	奥行き(インチ)	1.1811 inch	
高さ	13.2 mm	高さ (インチ)	0.5197 inch	
幅	15.6 mm	幅(インチ)	0.6142 inch	
正味重量	0.79 g			
温度				
保管温度		動作温度	-40 °C70 °C	
<u> </u>		湿度	湿度0~85%	
環境製品コンプライアンス	ζ			
D-110 ++15/42/I	海+hn / 在 n ム+ 、			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	<b>キャマいキサ</b> /		
REACH SVHC	U. IWt%を超えるSVHCは含	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般データ				
項目説明	隔壁挿入LCDuplex、シン		その他	
	グルモード	_	- · · · <u>-</u>	
ハウジング主要材質	PBTダイカスト亜鉛	湿度	湿度0~85%	
保護度合い	IP67(ハウジングあり)		1000	
组成	バリアント1、4、および 14ハウジング用のコネク タおよびフランジインサー ト	ファイバーの種類	シングルモード	
インサート喪失	≤ 0.5dB		LC デュプレックス	
接続 2	LC デュプレックス	リターンロス(緩衝)	≥ 40 dB	
一般基準				
コネクタ規格	IEC 61754-20			
分類				
ETINA O O	50000750	ETIM 7.0	50000750	
ETIM 6.0	EC000752	ETIM 0.0	EC000752	
ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752	
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 9.1	19-17-01-16	
ECLASS 10.0	19-17-01-16	ECLASS 11.0	19-17-01-16	
ECLASS 12.0	19-17-01-16	ECLASS 13.0	19-17-01-16	
ECLASS 14.0	19-17-01-16	ECLASS 15.0	19-17-01-16	

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

寸法図

図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

## …光ファイバーコネクタ SC、SC、ST & LC 対応



#### **GOF**

- 光ファイバー SC/ST、IP 20、IP 67 対応コネクタ
- 光ファイバー LC および IP 67 対応コネクタ POF
- 高分子光ファイバー SC/ST、IP 20、IP 67 対応コネク
- 光ファイバー、Profinet、移動ケーブル対応 SC/ST およ び IP 67 コネクタ

#### 一般注文データ

種別 IE-CT-LC-GOF 注文番号

9205330000

GTIN (EAN) 4032248725465

数量 1 ST バージョン

プレスツール, 六角クリンプ