## IE-CR-IP20-RJ45-FH-GY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





IP20 RJ45 プラグの識別に、6 色の異なる色で現場組立可能

## 一般注文データ

バージョン	産業用イーサネット, カラーコーディングリング,	
	グレー, Strain relief, grey	
注文番号	<u>1963060000</u>	
種別	IE-CR-IP20-RJ45-FH-GY	
GTIN (EAN)	4032248645244	
数量	10 items	

カタログステータス / 図面 1

## IE-CR-IP20-RJ45-FH-GY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認					
ROHS	適合	適合			
寸法と重量			,		
正味重量	0.38 g	0.38 g			
温度					
動作温度					
環境製品コンプライアン	ス		'		
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	- 準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
一般データ					
<b>色</b>	グレー	グレー			
分類					
	<b>5</b> 000000				
ETIM 6.0	EC002939	ETIM 7.0	EC002939		
ETIM 8.0	EC002939	ETIM 9.0	EC002939		
ETIM 10.0	EC002939	ECLASS 9.0	27-40-08-45		
ECLASS 9.1	27-06-92-90	ECLASS 10.0	27-40-08-45		
ECLASS 11.0	27-40-08-45	ECLASS 12.0	27-40-08-45		
ECLASS 13.0	27-40-08-45	ECLASS 14.0	27-40-08-45		
ECLASS 15.0	27-40-08-45				

カタログステータス / 図面 2