

## IE-PS-V04P-2LC-MM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック  
製PushPull プラグインコネクタセット LCインサート付属

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | 光ファイバーコネクタ, バリアント4、LC-Duplexマ<br>ルチモード、キング防止付き, IP67 |
| 注文番号       | <a href="#">1963330000</a>                           |
| 種別         | IE-PS-V04P-2LC-MM-BP                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248651801  |
| 数量         | 10 items   |
| 配送ステータス    | この記事は今後ご利用いただけなくなります。                                |
| 利用可能期限     | 2025-04-08T00:00:00+02:00                            |

## IE-PS-V04P-2LC-MM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |          |           |             |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 126.3 mm | 奥行き (インチ) | 4.9724 inch |
| 高さ   | 20.1 mm  | 高さ (インチ)  | 0.7913 inch |
| 幅    | 20.2 mm  | 幅 (インチ)   | 0.7953 inch |
| 正味重量 | 43.3 g   |           |             |

## 温度

|        |      |                |
|--------|------|----------------|
| 保管温度   | 動作温度 | -40 °C...70 °C |
| 取り付け温度 |      |                |

## 環境製品コンプライアンス

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c        |

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

## 一般データ

|             |                                |               |              |
|-------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| 項目説明        | バリエント4、LC-Duplexマルチモード、キンク防止付き | 色             | その他          |
| ハウジング主要材質   | PA UL 94 VO                    | シース直径、最大      | 10 mm        |
| シース直径、最小    | 5 mm                           | 保護度合い         | IP67         |
| プラギング回数     | 500                            | ファイバーの種類      | マルチモード       |
| インサート喪失     | 0.5 dBシングルモード, 0.4 dBマルチモード    | 接続 1          | LC           |
| 接続 2        | 接着、圧着、研磨                       | ハウジング材料、インサート | PBT, 亜鉛ダイカスト |
| リターンロス (緩衝) | 40 dBシングルモード ; 30 dBマルチモード     |               |              |

## 一般基準

|        |   |
|--------|---|
| コネクタ規格 | IEC 61076-3-106 Var. 4,<br>IEC 61754-20 |
|--------|---|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001122    | ETIM 9.0    | EC001122    |
| ETIM 10.0   | EC001122    | ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 |             |             |


**IE-PS-V04P-2LC-MM-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図



## IE-PS-V04P-2LC-MM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

## 一般注文データ

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別         | IE-PP-V04P                 | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1963890000</a> | プラグハウジング保護キャップ |
| GTIN (EAN) | 4032248646319              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されています。MultiCard フォーマットの実証済マークです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
  - 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
  - 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | ESG 9/11 K MC NE WS        | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1857440000</a> | ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型 |
| GTIN (EAN) | 4032248402731              |  |
| 数量         | 200 ST                     |  |