

IE-PS-V04P-2LC-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック
製PushPull プラグインコネクタセット LCインサート付属

一般注文データ

バージョン	光ファイバーコネクタ, バリエーション4、LC-Duplexシングルモード, IP67
注文番号	1963340000
種別	IE-PS-V04P-2LC-SM
GTIN (EAN)	4032248651818
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-04-08T00:00:00+02:00

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	77.8 mm	奥行き (インチ)	3.063 inch
高さ	20.1 mm	高さ (インチ)	0.7913 inch
幅	20.2 mm	幅 (インチ)	0.7953 inch
正味重量	35.6 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

一般データ

項目説明	バリエーション 4、LC-Duplex シングルモード	色	その他
ハウジング主要材質	PA UL 94 V0	シース直径、最大	10 mm
シース直径、最小	5 mm	保護度合い	IP67
プラグング回数	500	ファイバーの種類	シングルモード
インサート喪失	0.5 dB シングルモード, 0.4 dB マルチモード	接続 1	LC
接続 2	接着、圧着、研磨	ハウジング材料、インサート	PBT, 亜鉛ダイカスト
リターンロス (緩衝)	40 dB シングルモード ; 30 dB マルチモード		

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-20
--------	--------------------------------------

分類

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22
ECLASS 13.0	19-17-01-22	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

IE-PS-V04P-2LC-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



IE-PS-V04P-2LC-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-PP-V04P	バージョン
注文番号	1963890000	プラグハウジング保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248646319	
数量	10 ST	

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン
注文番号	1857440000	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	