

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







IEC 61076-3-106 ver.5 準拠の金属製 HDC プラグインコネクタセット、RJ45 インサート付属

#### 一般注文データ

バージョン	フランジRJ45, IP67, バリアント5、IDC、EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
注文番号	<u>1963460000</u>
種別	IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248645558
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

740	三沙」
푯	DiG.

MAMID承認件数



ROHS	適合 <u>UL ウェブサイト</u>	
UL File Number Search		
証明書番号(cULus)	E316369	

#### 寸法と重量

正味重量 60.8 g

#### 温度

保管温度	動作温度	-40 °C70 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3	
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725	

#### 一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	IDC
項目説明	バリアント5、IDC、EIA/ TIA 586 A	配線	TIA-568A
シール材	NBR	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
絶縁物断面、最大	1.6 mm	カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
接触表面	ニッケル下地金メッキ	接続直径、固定式	0.40.64 mm
導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 24AWG 22	接続直径、細線仕様	0.480.76 mm
導体接続断面、柔軟性(AWG)	AWG 26AWG 22	シールド	360°、オールラウンドエ ンクロージャ
保護度合い	IP67	プラギング回数	750

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 5.	証明書番号(cULus)	E316369	
- 1 / / // / / / / / / / / / / / / / / /	IEC 60602 7 5 1	ж /зыш з (/		

#### 電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、接点/接点	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	IEEE 802.3btに準拠		

## 分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ECLASS 15.0

27-44-03-90






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

#### 一般注文データ

種別 IE-BP-V05M パージョン 注文番号 <u>1968930000</u> フランジ取

GTIN (EAN) 4032248692125

数量 10 ST

フランジ取付けハウジング、保護キャップ

作成日 13.11.2025 07:20:24 MEZ

カタログステータス / 図面 5