



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

一般注文データ

バージョン	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, PROFINET
注文番号	1963830000
種別	IE-BI-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)	4032248646159
数量	10 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

寸法と重量

正味重量	16 g
------	------

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度	湿度	湿度0 ~ 93%

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

製品種類	RJ45インサートソケット	保護度合い	IP67 (ハウジングあり)
インサートの種別	データの挿入SteadyTec		

一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	IDC
項目説明	ベース用コネクタ	配線	PROFINET
色	その他	IEC 60512-6-3 準拠耐衝撃性	250 ms -2
IEC 60512-6-4 準拠の振動耐性	50 ms -2正弦波 (9 ~ 500 Hz)	湿度	湿度0 ~ 93%
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	絶縁物断面、最小	0.85 mm
絶縁物断面、最大	1.6 mm	カテゴリ	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
接点材質	ばね鋼, Ni 1.2µm	接触表面	ニッケル下地金メッキ, Au ≥ 0.8µm
接続直径、固定式	0.4...0.64 mm	導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 24...AWG 22
接続直径、細線仕様	0.48...0.76 mm	導体接続断面、柔軟性 (AWG)	AWG 26...AWG 22
シールド	360° all-round enclosure, FS 2.8 等電位ボンディング 対応グラウンド接続	保護度合い	IP67 (ハウジングあり)
プラグング回数	750	再接続可能	≥ AWGの場合は10サイクル 23 ~ 26, AWG 22に対して ≥ 4サイクル

一般基準

認証書番号 (DNV)	TAA000022B	コネクタ規格	IEC 60603-7-51
通信アクセサリ対応 UL 規格	UL 1863	アプリケーション固有の通信ケーブル設置手順 備	PROFINETの設置手順
IP 保護等級	IEC 60529	証明書番号 (cULus)	E316369

技術データ

電気プロパティ

接点抵抗	≤ 20 mΩ	耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC
耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC	絶縁抵抗	500 MΩ
50 °Cの通電容量	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3btに準拠

重要なメモ

製品情報	プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...
------	--

分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

印刷



アクセサリ

プレスツール



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール-この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール-を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

種別	PWZ RJ45	バージョン
注文番号	1118040000	プレスツール
GTIN (EAN)	4032248899197	
数量	1 ST	

ケーブルラグスリーブ



銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	LIF 1,5F288 R	バージョン
注文番号	9200520000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , 赤色
GTIN (EAN)	4032248410361	
数量	100 ST	