

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

一般注文データ

バージョン	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568B
注文番号	<u>1963840000</u>
種別	IE-BI-RJ45-FJ-B
GTIN (EAN)	4032248651894
数量	10 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

Ν// Λ	МИТ)承認	//十米/





ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cULus)	E316369

寸法と重量

正味重量 2.5 g

温度

保管温度	動作温度	-40 °C70 °C
取り付け温度	湿度	湿度0~93%

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
ווטווט אַן אָלוּטוּון נאַ	十級(光脉なり)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

製品種類	RJ45インサートソケット	保護度合い	IP67(ハウジングあり)
インサートの種別	データの挿入SteadyTec		

一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	IDC
項目説明	<u>ベース用コネクタ</u>	 配線	TIA-568B
 色	 その他	IEC 60512-6-3 準拠耐衝撃性	250 ms -2
IEC 60512-6-4 準拠の振動耐性	50 ms -2正弦波(9 ~ 500 Hz)	湿度	湿度0~93%
	 亜鉛ダイカスト		0.85 mm
絶縁物断面、最大	1.6 mm	カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
接点材質	ばね鋼, Ni 1.2μm	接触表面	ニッケル下地金メッ キ、Au ≥ 0.8μm
接続直径、固定式	0.40.64 mm	導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 24AWG 22
接続直径、細線仕様	0.480.76 mm	導体接続断面、柔軟性(AWG)	AWG 26AWG 22
シールド	360° all-round enclosure, FS 2.8 等電位ボンディング 対応グランド接続	保護度合い	IP67(ハウジングあり)
プラギング回数	750	再接続可能	≥ AWGの場合は10サイク ル23 ~ 26, AWG 22に対し て≥ 4サイクル

-般基準

認証書番号(DNV)	TAA000022B	コネクタ規格	IEC 60603-7-51
通信アクセサリ対応 UL 規格	UL 1863		ケーブル設 PROFINETの設置手順
		備	
IP 保護等級	IEC 60529	証明書番号(cULus)	E316369



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

電気プロパティ	,		
接点抵抗 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 电压、接点 / 接点	≤ 20 mΩ ≥ 1000 V AC/DC	 耐電圧、接点 / シールド 	≥ 1500 V AC/DC 500 MΩ
100 ℃の通電容量	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3btに準拠
重要なメモ			'
製品情報	プラグインコネクタ ver OP; IE-CC	.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、	HDC および接続箱 IE-OM; IE-
	OI, IL-CO		
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

印刷





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プレスツール



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、 特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査 を受けたツール - を使用する必要があります。 ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠した すべてのペンチのラインアップを提供しています。 DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチ に対して実施されます。

ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、 把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けない ことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

種別 注文番号 GTIN (EAN)

数量

PWZ RJ45 1118040000 4032248899197

1 ST

バージョン プレスツール

ケーブルラグスリーブ



銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

数量

種別 LIF 1,5F288 R 9200520000 注文番号 GTIN (EAN) 4032248410361 100 ST

バージョン

ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5

mm²,赤色

作成日 08.11.2025 06:44:21 MEZ