



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

#### 一般注文データ

バージョン	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
注文番号	<a href="#">1963900000</a>
種別	IE-BP-V04P
GTIN (EAN)	4032248646326
数量	10 items

## IE-BP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

## 寸法と重量

深さ	21.65	奥行き (インチ)	0.8524 inch
正味重量	3.91 g		

## 温度

動作温度 -40 °C...70

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般基準

証明書番号 (cULus)

E316369

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	色	黒色
ハウジング主要材質	PA UL 94 V0	取り付け方式	屋内のみ
保護度合い	IP67		

## 分類

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

図面

