

IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC
インサート

一般注文データ

バージョン	SCインサート, 隔壁挿入SCRJから2 SCまで、マルチモード
注文番号	1964430000
種別	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649044
数量	10 items

IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	13.2 mm	高さ (インチ)	0.5197 inch
幅	15.6 mm	幅 (インチ)	0.6142 inch
正味重量	1.1 g		

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

一般データ

項目説明	隔壁挿入SCRJから2 SCまで、マルチモード	色	その他
ハウジング主要材質	PA	保護度合い	IP67 (ハウジングあり)
プラグング回数	1000	組成	バリエーション1、4、および14ハウジング用のコネクタおよびフランジインサート
ファイバーの種類	マルチモード, POF	インサート喪失	≤ 0.4 dB
接続 1	SC	接続 2	SCRJ
リターンロス (緩衝)	≥ 30 dB		

一般基準

コネクタ規格 IEC 61754-4, IEC 61754-24

分類

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

寸法図

