

## BFEL + BEMU WEW WTL 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | Wモデルシリーズ, 固定用部品            |
| 注文番号       | <a href="#">1964820000</a> |
| 種別         | BFEL + BEMU WEW WTL 35     |
| GTIN (EAN) | 4032248651467              |
| 数量         | 20 items                   |

## BFEL + BEMU WEW WTL 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|    |         |           |             |
|----|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 8 mm    | 奥行き (インチ) | 0.315 inch  |
| 高さ | 14.5 mm | 高さ (インチ)  | 0.5709 inch |
| 幅  | 14.5 mm | 幅 (インチ)   | 0.5709 inch |
| 直径 | 14.5 mm | 正味重量      | 1.18 g      |

## 温度

|           |                |           |                |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度      | -25 °C...55 °C | 周囲温度      | -50 °C...75 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C         | 連続動作温度、最大 | 120 °C         |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 全般

設置アドバイス 直接実装

## 寸法

直径 14.5 mm

## 材料データ

|             |       |   |         |
|-------------|-------|---|---------|
| 基本材質        | Wemid | 色 | ダークベージュ |
| UL 94 可燃性等級 | V-0   |   |         |

## 追加の技術データ

設置アドバイス 直接実装

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |