IE-BP-V01P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

バージョン	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
注文番号	<u>1965700000</u>
種別	IE-BP-V01P
GTIN (EAN)	4032248653928
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1

IE-BP-V01P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
深さ	22.7	奥行き(インチ)	0.8937 inch	
正味重量	7.45 g			
温度				
	10.00 70.00			
動作温度	-40 °C70 °C			
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
一般データ	'			
UL 94 可燃性等級	V-0	色	黒色	
ハウジング主要材質	PA UL 94 V0	取り付け方式	屋内のみ	
保護度合い	IP67			
分類				
ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314	
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314	
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 9.0	27-44-02-08	
ECLASS 9.1	27-44-02-08	ECLASS 10.0	27-44-02-08	
ECLASS 11.0	27-44-02-08	ECLASS 12.0	27-44-02-08	
ECLASS 13.0	27-44-02-08	ECLASS 14.0	27-44-02-08	
ECLASS 15.0	27-44-02-08			

カタログステータス / 図面 2