


IE-OM-V05M-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.5 準拠のHDC/Rockstar プラグイン
コネクタ 対応形状、金属製

一般注文データ

バージョン	ジャンクションボックス, IP67, バリエント5、1ポート、ストレート
注文番号	1966260000
種別	IE-OM-V05M-K11-1S
GTIN (EAN)	4032248658459
数量	1 items

IE-OM-V05M-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	57 mm	奥行き (インチ)	2.2441 inch
幅	75 mm	幅 (インチ)	2.9527 inch
長さ	140 mm	長さ (インチ)	5.5118 inch
正味重量	449 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 5
--------	------------------------

一般データ

色	グレー	ハウジング主要材質	AL-Si 12
取り付け方式	床置型, 壁取付け	保護度合い	IP67
プラギング回数	750		



分類

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

IE-OM-V05M-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**寸法図****図面**

IE-OM-V05M-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**RJ45**

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-FJ-B	バージョン
注文番号	1963840000	RJ45 インサートソケット、ベース用コネクタ, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	1963830000	RJ45 インサートソケット、ベース用コネクタ, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-A	バージョン
注文番号	1962850000	RJ45 インサートソケット、ベース用コネクタ, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	

Sets - RJ45

IEC 61076-3-106 ver.5 準拠の金属製 HDC プラグインコネクタセット、RJ45 インサート付属

一般注文データ

種別	IE-PS-V05M-RJ45-FH	バージョン
注文番号	1963200000	RJ45 プラグ、ツール不要、バリエント 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651689	11801 2010)
数量	10 ST	