

VH 27.4/8/6.4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

追加接続は、別の電圧タップを有効にします。これは、たとえば、メインスイッチ上流の緊急電源 電圧供給に使用したり、単にアプリケーション内の追加接続として使用できます。

一般注文データ

バージョン	Wモデルシリーズ, スペーサスリーブ
注文番号	1967090000
種別	VH 27.4/8/6.4
GTIN (EAN)	4032248738700
数量	5 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	27 mm	奥行き (インチ)	1.063 inch
直径	8 mm	正味重量	4.23 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

全般

設置アドパイス 直接実装

寸法

直径 8 mm

材料データ

基本材質	錫メッキ銅	色	シルバーグレー
------	-------	---	---------

追加の技術データ

設置アドパイス 直接実装

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

