

DGSB IP30 D0 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

インテリジェントな配線ソリューションにより、貴重な時間とコストを節約できます。

FieldPower® モジュラー式システムは、すべてのケーブル接続作業に適したソリューションを提供します。

組立済ケーブル使用対応折りたたみ式シール

M16 および M20 接続ねじで使用可能な動作および信号装置のシールへの統合が可能です

一般注文データ

バージョン	Field Power® シーリングインサート, ブランクシール, IP30, 対応するエンクロージャ付き, TPE-U
注文番号	1967600000
種別	DGSB IP30 D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248688746
数量	10 items

DGSB IP30 D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	3.15 mm	奥行き (インチ)	0.124 inch
高さ	23.51 mm	高さ (インチ)	0.9256 inch
幅	35 mm	幅 (インチ)	1.378 inch
正味重量	1.6 g		

温度

保管温度	-40 °C...55 °C	動作温度	-40 °C...55 °C
------	----------------	------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

基本材質	TPE-U	シリコーン	いいえ
色	グレー	設計	ブランクシール
保護度合い	IP30, 対応するエンクロージャ付き	取り付け位置、取り付け通知	FieldPower®IP30シーリングスロットの場合

分類

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		