

IE-BP-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | フランジ取付けハウジング、保護キャップ |
| 注文番号 | 1968930000 |
| 種別 | IE-BP-V05M |
| GTIN (EAN) | 4032248692125 |
| 数量 | 10 items |

IE-BP-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ | 17.5 | 奥行き (インチ) | 0.689 inch |
| 正味重量 | 11.78 g | | |

温度

動作温度 -40 °C...70

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般データ

| | | | |
|-------|------|-----------|-------------|
| 色 | グレー | ハウジング主要材質 | ダイカストアルミニウム |
| 保護度合い | IP67 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002314 | ETIM 9.0 | EC002314 |
| ETIM 10.0 | EC002314 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-08 | | |