

HDC CM BUS SV M2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ConCept-CSB モジュールはダブルモジュールで、ConCept モジュールフレームのふたつのスロットを取り付けます。ConCept-CSB モジュールは、ふたつのコンタクトキャリアを保持可能なモジュールキャリアで構成されます。コンタクトキャリアは、優れたシールド性能を有する鋳造亜鉛合金で製造されています。クリンプ接点は、コンタクトキャリアから絶縁され、プラスチックインサートに取り付けられます。さまざまな極数 (1 極、4 極、8 極) を使用して、幅広いアプリケーションとの互換性を確保できます。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, HDC挿入, ConCept モジュール
注文番号	1983750000
種別	HDC CM BUS SV M2
GTIN (EAN)	4032248688913
数量	1 items

HDC CM BUS SV M2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E92202

寸法と重量

高さ	28.5 mm	高さ (インチ)	1.122 inch
幅	22.8 mm	幅 (インチ)	0.8976 inch
長さ	34 mm	長さ (インチ)	1.3386 inch
正味重量	7.92 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 70 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

ConCept空圧モジュール

UL 94 可燃性等級	V-0	色	ページュ
-------------	-----	---	------

一般データ

極数	2	接続方式	クリンプ接続
UL 94 可燃性等級	V-0	色	ページュ
プラグング回数	≥ 500	種別	ピン
基本材質	ポリカーボネート	シリーズ	ConCept モジュール
定格電圧 (DIN EN 61984)	50 V	定格電流 (DIN EN 61984)	10 A
ハロゲン不使用	false	DIN EN 45545-2準拠の低排煙性	はい

寸法

幅	22.8 mm	ベースの全長	34 mm
プラグの高さ	28.5 mm		

バージョン

接続方式	クリンプ接続	基本材質	ポリカーボネート
------	--------	------	----------

分類

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC CM BUS SV M2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

