

RSS110060

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

TERMSERIESシリーズ

- メカニカルリレー
- さまざまな接点材質

一般注文データ

バージョン	TERMSERIES, リレー, 接点数: 1, CO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 60 V DC, 持続電流: 6 A, プラグイン接続, テストボタンが使用可能: いいえ
注文番号	1984120000
種別	RSS110060
GTIN (EAN)	4050118377682
数量	20 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E223474

寸法と重量

深さ	15 mm	奥行き (インチ)	0.5906 inch
高さ	28 mm	高さ (インチ)	1.1024 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.1968 inch
正味重量	5 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	周囲温度	-40 °C...85 °C
動作温度			

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

公称データUL

証明書番号 (cURus)	E223474
---------------	---------

制御側

定格制御電圧	60 V DC	定格電流 DC	3 mA
公称出力	180 mW	コイル抵抗	20570 Ω ± 10 %
ステータス表示	該当なし		

負荷側

定格スイッチング電圧	AC250 V	定格負荷の最大回路周波数	0.1 Hz
最大開閉電圧、AC	250 V	最大開閉電圧、DC	250 V
突入電流	30 A / 20 ms	ACスイッチング容量 (抵抗)、最大	1500 VA
DCスイッチング容量 (抵抗)、最大	144 W @ 24 V	スイッチオン遅延	<8 ms
スイッチオフ遅延	<4 ms	接点の種別	1 CO contact (AgSnO)
最小スイッチング電源	100 mA @ 12 V		

一般データ

テストボタンが使用可能	いいえ	メカニカルスイッチの位置表示	いいえ
色	白色		

絶縁協調

制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリー ≥ 6 mm パス		制御側 - 負荷側の耐電圧	4 kVeff / 1分
開接点の耐電圧	1 kVeff / 1 min	インパルス耐電圧	6 kV (1.2/50 μs)
保護度合い	IP67		

技術データ

承認/標準の詳細

証明書番号 (VDE)	40029391	証明書番号 (cURus)	E223474
-------------	----------	---------------	---------

接続データ

導体接続方法	プラグイン接続
--------	---------

分類

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		


図面

配線図



下からのピンのビュー

寸法図



その他

Type code electromechanical relay (TERMSERIES)



型式コード

RSS110060

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ネジ接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別 TRS 60VUC 1CO EMPTY

注文番号 [1123280000](#)

GTIN (EAN) 4032248905270


数量 10 ST

バージョン

TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 60 V

UC ±10 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続

テンションクランプ接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別 TRZ 60VUC 1CO EMPTY

注文番号 [1123400000](#)

GTIN (EAN) 4032248905546


数量 10 ST

バージョン

TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 60 V

UC ±10 %, 持続電流: 10 A, 耐張クランプ接続

プッシュイン接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別 TRP 60VUC 1CO EMPTY

注文番号 [2618900000](#)

GTIN (EAN) 4050118669930

数量 10 ST

バージョン

TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 60 V

UC ±10 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN

RSS110060

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ネジ接続




TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別	TRS 120VAC RC 1CO EMPTY	バージョン	
注文番号	1123310000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 120	
GTIN (EAN)	4032248905317	V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続	
数量	10 ST		

テンションクランプ接続




TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別	TRZ 120VAC RC 1CO EMPTY	バージョン	
注文番号	1123430000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 120	
GTIN (EAN)	4032248905188	V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, 耐張クランプ接続	
数量	10 ST		

プッシュイン接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別	TRP 120VAC RC 1CO EMPTY	バージョン	
注文番号	2618880000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 120	
GTIN (EAN)	4050118669954	V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN	
数量	10 ST		

RSS110060

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ネジ接続




TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別	TRS 120VUC 1CO EMPTY	バージョン	
注文番号	1123290000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 120	
GTIN (EAN)	4032248905461	V UC ±10 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続	
数量	10 ST		

テンションクランプ接続




TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別	TRZ 120VUC 1CO EMPTY	バージョン	
注文番号	1123410000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 120	
GTIN (EAN)	4032248905690	V UC ±10 %, 持続電流: 10 A, 耐張クランプ接続	
数量	10 ST		

プッシュイン接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別	TRP 120VUC 1CO EMPTY	バージョン	
注文番号	2618950000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 120	
GTIN (EAN)	4050118667585	V UC ±10 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN	
数量	10 ST		

RSS110060

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネジ接続




TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別	TRS 230VAC RC 1CO EMPTY	バージョン	
注文番号	1123320000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 230	
GTIN (EAN)	4032248905522	V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続	
数量	10 ST		

テンションクランプ接続




TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別	TRZ 230VAC RC 1CO EMPTY	バージョン	
注文番号	1123440000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 230	
GTIN (EAN)	4032248905171	V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, 耐張クランプ接続	
数量	10 ST		

プッシュイン接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別	TRP 230VAC RC 1CO EMPTY	バージョン	
注文番号	2618890000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 230	
GTIN (EAN)	4050118669947	V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN	
数量	10 ST		

RSS110060

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネジ接続




TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別	TRS 230VUC 1CO EMPTY	バージョン	
注文番号	1123300000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 230	
GTIN (EAN)	4032248905515	V UC ±10%, 持続電流: 10 A, ねじ接続	
数量	10 ST		

テンションクランプ接続




TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別	TRZ 230VUC 1CO EMPTY	バージョン	
注文番号	1123420000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 230	
GTIN (EAN)	4032248905683	V UC ±10%, 持続電流: 10 A, 耐張クランプ接続	
数量	10 ST		

プッシュイン接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別	TRP 230VUC 1CO EMPTY	バージョン	
注文番号	2618960000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 230	
GTIN (EAN)	4050118667578	V UC ±10%, 持続電流: 10 A, PUSH IN	
数量	10 ST		

RSS110060

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

対応

ネジ接続




TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別	TRS 60VUC 1CO EMPTY	バージョン
注文番号	1123280000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 60 V
GTIN (EAN)	4032248905270	UC ±10 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続
数量	10 ST	
種別	TRS 120VUC 1CO EMPTY	バージョン
注文番号	1123290000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 120
GTIN (EAN)	4032248905461	V UC ±10 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続
数量	10 ST	
種別	TRS 230VUC 1CO EMPTY	バージョン
注文番号	1123300000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 230
GTIN (EAN)	4032248905515	V UC ±10%, 持続電流: 10 A, ねじ接続
数量	10 ST	
種別	TRS 120VAC RC 1CO EMPTY	バージョン
注文番号	1123310000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 120
GTIN (EAN)	4032248905317	V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続
数量	10 ST	
種別	TRS 230VAC RC 1CO EMPTY	バージョン
注文番号	1123320000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 230
GTIN (EAN)	4032248905522	V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続
数量	10 ST	

テンションクランプ接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別	TRZ 60VUC 1CO EMPTY	バージョン
注文番号	1123400000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 60 V
GTIN (EAN)	4032248905546	UC ±10 %, 持続電流: 10 A, 耐張クランプ接続
数量	10 ST	

RSS110060

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

対応

種別	TRZ 120VUC 1CO EMPTY	バージョン
注文番号	1123410000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 120
GTIN (EAN)	4032248905690	V UC ±10 %, 持続電流: 10 A, 耐張クランプ接続
数量	10 ST	
種別	TRZ 230VUC 1CO EMPTY	バージョン
注文番号	1123420000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 230
GTIN (EAN)	4032248905683	V UC ±10%, 持続電流: 10 A, 耐張クランプ接続
数量	10 ST	
種別	TRZ 120VAC RC 1CO EMPTY	バージョン
注文番号	1123430000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 120
GTIN (EAN)	4032248905188	V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, 耐張クランプ接続
数量	10 ST	
種別	TRZ 230VAC RC 1CO EMPTY	バージョン
注文番号	1123440000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 230
GTIN (EAN)	4032248905171	V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, 耐張クランプ接続
数量	10 ST	

プッシュイン接続



TERMSERIESの空ソケットは以下を搭載：

- 1 CO 接点
- 24 から230 V UC への独自のマルチ電圧入力
- 色分けマーキング付属入力電圧：DC：青、UC：白
- 高品質な形状と鋭角のエッジがないため、設置中に損傷の危険はありません
- 光分離と絶縁増強のための間分離プレート

一般注文データ

種別	TRP 60VUC 1CO EMPTY	バージョン
注文番号	2618900000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 60 V
GTIN (EAN)	4050118669930	UC ±10 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN
数量	10 ST	
種別	TRP 120VUC 1CO EMPTY	バージョン
注文番号	2618950000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 120
GTIN (EAN)	4050118667585	V UC ±10 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN
数量	10 ST	
種別	TRP 230VUC 1CO EMPTY	バージョン
注文番号	2618960000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 230
GTIN (EAN)	4050118667578	V UC ±10%, 持続電流: 10 A, PUSH IN
数量	10 ST	
種別	TRP 120VAC RC 1CO EMPTY	バージョン
注文番号	2618880000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 120
GTIN (EAN)	4050118669954	V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN
数量	10 ST	
種別	TRP 230VAC RC 1CO EMPTY	バージョン
注文番号	2618890000	TERMSERIES, リレーソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 230
GTIN (EAN)	4050118669947	V AC ±10 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN
数量	10 ST	