

SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M8スレッド, メス型ソケット、ストレート, 取り付けスレッド: M8, 極数: 4, 撚線 / ケーブル長: 2.5 m
注文番号	1985400000
種別	SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4050118369854
数量	1 items

SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)
証明書番号 (cULus) E307231

寸法と重量

正味重量 45 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

ケーブルの技術仕様

コア断面積 0.25 mm² 燃線/ケーブル長 2.5 m
カラーコーディング 茶色, 青色, 黒色 極数 4

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数 4 コーディング なし
接触表面 金メッキ 接続方式 ソケットコネクタ
ハウジング主要材質 真鍮, ニッケルメッキ 保護度合い IP67, ねじ込み
プラグイン回数 ≥ 100 ケーブルグランド M 8

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-104

一般データ

極数 4
コーディング なし
接続スレッド M8スレッド
接触表面 金メッキ
締め付けトルク 0.6 Nm
コア断面積 0.25 mm²
接続方式 ソケットコネクタ
ハウジング主要材質 真鍮, ニッケルメッキ
保護度合い IP67, ねじ込み
プラグイン回数 ≥ 100
ケーブルグランド M 8
接続 1 M8
接続 2 Flying wires
燃線/ケーブル長 2.5 m
取り付けスレッド M8
取り付けトルク範囲 1.5 Nm
取り付けトルク 最大. 1.5 Nm
導体外径 -

SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

図面

配線図



極スキーム

