HDC DG 06B IP68



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







図に類似

ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが 付属しています。

シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最高のシールを実現できます。

広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メートルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されています。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求される環境で、ヘビーデューティーコネクタを使用できます。

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 筐体アクセサリ		
注文番号	<u>1987490000</u>		
種別	HDC DG 06B IP68		
GTIN (EAN)	4050118379198		
数量	10 items		

カタログステータス / 図面 1

HDC DG 06B IP68



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認						
ROHS	適合	適合				
寸法と重量						
E味重量	2 g	2 g				
温度						
制限温度	-40 °C 125 °C					
	The state of the s	-40 C 125 C				
環境製品コンプライアン	ス					
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	準拠 (免除なし)				
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません				
バージョン	'					
設置サイズ	3	シーリング	シリコン			
色(RAL)	RAL 3020	BG	3			
分類						
TIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943			
TIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943			
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92			
ECLASS 9.1	27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92			
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92			
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92			
ECLASS 15.0	27-44-02-92	·				

カタログステータス / 図面 2