AEP AP11



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ







エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、 エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの 使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧 を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子 に指で触れないようにします。

一般注文データ

バージョン	Aシリーズ, エンドプレート	
注文番号	<u>1988320000</u>	
種別	AEP AP11	
GTIN (EAN)	4050118372854	
数量	20 items	

カタログステータス / 図面

AEP AP11



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
	\			
ROHS	適合			
寸法と重量				
深さ <u></u>	39.75 mm		1.565 inch	
高さ	84 mm	高さ (インチ)	3.3071 inch	
幅 	2.4 mm	幅(インチ)	0.0945 inch	
E味重量	3.85 g			
温度				
	05.00 55.00		5 .00 40.00	
保管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C	
車続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C	
環境製品コンプライアンス				
	M-ILB / A BA L. I V			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.034 kg CO2ed	۹.	
ソステム仕様				
バージョン	エンドプレート			
	エンドノレード		1	
材料データ				
基本材質	Wemid		ダークベージュ	
坐作的員 UL 94 可燃性等級	V-0		, , , , , , , <u>, , , , , , , , , , , , </u>	
	-			
スナップインペグ付属	はい	篏合仕様	はい	
分類				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
TIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33	
CLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-33	
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-33	
		ECLASS 13.0 ECLASS 15.0		
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.U	27-25-03-01	

カタログステータス / 図面 2