

H50,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



10.0 ~ 185.0 mm (AWG 7 ~ 350 MCM) の導体対応

錫メッキ銅製

寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠

• ポリ袋 バラ詰めで供給

#### 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 25 mm, 25 mm, いいえ
注文番号	<a href="#">1988780000</a>
種別	H50,0/25
GTIN (EAN)	4050118373509
数量	100 items
パッケージ	弛緩

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (UR) E354986

証明書番号 (cULus) E499744

## 寸法と重量

正味重量 2.05 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール	バージョン	標準
------	-------------------------	-------	----

## ワイヤーエンドフェルール

接点面直径 (D1)	10.3 mm	接点面長さ (L2)	25 mm
カラー直径 (D2)	13 mm	L1 (mm)	25.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 1	被覆剥き長さ	25 mm
導体断面	50 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H50,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

