

IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 60603-7-51 準拠の RJ45 プラグインコネクタ (ツール不要)

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | ピアス接点付きRJ45プラグ, ストレート, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A |
| 注文番号 | 1992850000 |
| 種別 | IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1 |
| GTIN (EAN) | 4050118378115 |
| 数量 | 1 items |

IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E471884

寸法と重量

正味重量

22 g

温度

保管温度

動作温度

-40 °C...85 °C

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠(免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

出口方向

直線

接続 1

RJ45

接続 2

ピアシング

配線

EIA/TIA T568 A

ハウジング主要材質

亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ

絶縁物断面、最小

0.85 mm

絶縁物断面、最大

1.1 mm

カテゴリー

Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

接触表面

ニッケル下地金メッキ

接続直径、固定式

0.41...0.51 mm

導体接続断面積、固定式、(AWG)

AWG 26...AWG 24

接続直径、細線仕様

0.46...0.61 mm

導体接続断面、柔軟性 (AWG)

AWG 27...AWG 24

導体接続断面、非常に柔軟

0.51, Approval of the cable by Weidmüller necessary

導体接続断面積、極細線仕様 (AWG)

AWG 26, Approval of the cable by Weidmüller necessary

極細の撚り線接続に注意

Weidmüllerによるケーブルの承認が必要

シース直径、最小

5 mm

シース直径、最大

9 mm

シールド

360°、オールラウンドエングロージャ

保護度合い

IP20

プラグング回数

750

再接続可能

≤ 4サイクル (断面が同じ)

一般基準

認証書番号 (DNV)

TAE00003EW

コネクタ規格

IEC 60603-7-51

証明書番号 (cULus)

E471884

電気プロパティ

接点抵抗

≤ 20 mΩ

耐電圧、接点 / シールド

≥ 1500 V AC/DC

耐電圧、接点 / 接点

≥ 1000 V AC/DC

絶縁抵抗

≥ 500 MΩ

50 °Cの通電容量

1 A

PoE / PoE+


IEEE 802.3atに適合

技術データ

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

寸法図



IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プレスツール



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール-この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール-を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| 種別 | PWZ RJ45 | バージョン | |
| 注文番号 | 1118040000 | プレスツール | |
| GTIN (EAN) | 4032248899197 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|--|
| 種別 | IE-PP-RJ45 | バージョン | |
| 注文番号 | 2552580000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118562583 | | |
| 数量 | 10 ST | | |

ワイヤマネージャの置き換え



IEC 60603-7-51 準拠の RJ45 プラグインコネクタ (ツール不要)

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 種別 | IE-PI-RJ45-FH-A-1.6 | バージョン | |
| 注文番号 | 1992880000 | ワイヤマネージャの置き換え, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A | |
| GTIN (EAN) | 4050118378030 | | |
| 数量 | 30 ST | | |

IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | IE-PI-RJ45-FH-B-1.6 | バージョン |
| 注文番号 | 1992900000 | ワイヤマネージャの置き換え, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC |
| GTIN (EAN) | 4050118378146 | 11801 2010), EIA/TIA T568 B |
| 数量 | 30 ST | |
| 種別 | IE-PI-RJ45-FH-P-1.6 | バージョン |
| 注文番号 | 1992910000 | ワイヤマネージャの置き換え, RJ45, Cat.5 (ISO/IEC 11801) , |
| GTIN (EAN) | 4050118378047 | PROFINET |
| 数量 | 30 ST | |
| 種別 | IE-PI-RJ45-FH-A-1.1 | バージョン |
| 注文番号 | 1992920000 | ワイヤマネージャの置き換え, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC |
| GTIN (EAN) | 4050118377965 | 11801 2010), EIA/TIA T568 A |
| 数量 | 30 ST | |
| 種別 | IE-PI-RJ45-FH-B-1.1 | バージョン |
| 注文番号 | 1992930000 | ワイヤマネージャの置き換え, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC |
| GTIN (EAN) | 4050118378139 | 11801 2010), EIA/TIA T568 B |
| 数量 | 30 ST | |