

## SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。  
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact |
| 注文番号       | <a href="#">1995820000</a>                       |
| 種別         | SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50                          |
| GTIN (EAN) | 4032248925681                                    |
| 数量         | 50 items   |

## SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS                  | 適合                        |
| UL File Number Search | <a href="#">UL ウェブサイト</a> |
| 証明書番号 (UR)            | E344862                   |

## 寸法と重量

|      |         |          |             |
|------|---------|----------|-------------|
| 長さ   | 23.6 mm | 長さ (インチ) | 0.9291 inch |
| 正味重量 | 0.94 g  |          |             |

## 環境製品コンプライアンス

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)                            |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c                                   |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | 7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146 |

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

|         |                     |              |                      |
|---------|---------------------|--------------|----------------------|
| 接触表面    | 金メッキ                | 接続方式         | クリンプ接続               |
| 絶縁抵抗    | > 1010 Ω            | 接点材質         | 亜鉛合金                 |
| 導体断面、最大 | 2.5 mm <sup>2</sup> | 導体断面、最小      | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| プラグイン回数 | > 1000              | 接点形状 (オス/メス) | メス型                  |

## 設定 reSAI M23 圧着工具

|                   |   |                  |                      |
|-------------------|---|------------------|----------------------|
| SAI M23圧着工具に関する設定 | 圧着工具  | 1                |                      |
|                   | ロケータの位置   | 8                |                      |
|                   | クリンプコンタクト   | 圧着ソケット (電源) 2 mm |                      |
|                   | Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup> | 導体断面積            | 0.75 mm <sup>2</sup> |
|                   |   | 圧着マンドレル調整        | 1.3                  |
|                   |   | 導体断面積            | 1.00 mm <sup>2</sup> |
|                   |   | 圧着マンドレル調整        | 1.4                  |
|                   |   | 導体断面積            | 1.50 mm <sup>2</sup> |
|                   |   | 圧着マンドレル調整        | 1.55                 |
|                   |   | 導体断面積            | 2.50 mm <sup>2</sup> |
| 圧着マンドレル調整         |   | 1.7              |                      |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ETIM 10.0   | EC000796    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |


**SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面



## SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## ... M23 対応



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

## 一般注文データ

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別         | SAI M23 CRIMPING TOOL 1    | バージョン                           |
| 注文番号       | <a href="#">1203840000</a> | 信号および電源コンタクト用のプレス工具, 4インデントクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4032248986934              |                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                 |
| 種別         | SAI M23 CRIMPING TOOL 2    | バージョン                           |
| 注文番号       | <a href="#">1203960000</a> | 信号接点对応加圧ツール, 4インデントクリンプ         |
| GTIN (EAN) | 4050118000764              |                                 |
| 数量         | 1 ST                       |                                 |