

EASYCRIMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

一般注文データ

注文番号	2000360000
種別	EASYCRIMP
GTIN (EAN)	4050118394528
数量	1 items

EASYCRIMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	125 mm	奥行き (インチ)	4.9212 inch
高さ	255 mm	高さ (インチ)	10.0394 inch
幅	230 mm	幅 (インチ)	9.0551 inch
正味重量	5000 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

技術データ

バージョン	機械式、交換可能なインサート付き
-------	------------------

ツールデータクリンピング

ドライブ	機器	固定、最小	35 mm
最大グリップ高さ	22 mm	レバー移動最大	230 mm
最大グリップ幅	28 mm	レバー移動、最小	140 mm
固定、最大	68 mm	最小グリップ高さ	12 mm

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

図面

