



## HDC XX5E01 MOXXXXX-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

## 一般注文データ

バージョン	Data use
注文番号	<a href="#">2003890100</a>
種別	HDC XX5E01 MOXXXXX-0100
GTIN (EAN)	4050118464481
数量	1 items

## HDC XX5E01 MOXXXXX-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 73.04 g

## 温度

制限温度 -30 °C ... 90 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## 一般データ

極数	4	ケーブル長	1 m
コーディング	D-coded	接触表面	Au (ゴールド)
転送速度	100 Mbit/s	絶縁抵抗	≥ 108 Ω
カテゴリ	Cat. 5e	公称電圧	250 V
公称電流	4 A	プラグイン回数	≥ 100
種別	ピン	汚染度	2
反対側のバージョン	開放	モジュール側のバージョン	オス型

## ケーブル技術仕様

ケーブル長	1 m	
シースカラー	緑色	
シールド仕様	はい	
ハロゲン	いいえ, ハロゲンフリー	
絶縁	PE	
シース材料	PUR	
カラーコーディング	白色, 黄色, 青色, オレンジ	
外径	直径	6.5 mm
	サイン	±
	公差	0.2
外径	6.5 mm ± 0.2	

## 分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

図面

---

---

	M12
yellow	1
white	2
orange	3
blue	4

---

---