

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









### 誤操作の防止:SM

MultiMark デバイスマーカーは、異なるメーカーのマーキング材質と共に使用できます。使用する場合はどこでも、別のベンダーによる制御およびシグナルデバイスなど、すべてのコンポーネントが明確に割り当てられます。

MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

### 一般注文データ

バージョン	SwitchMark, デバイスマーカー, 56 x 36 mm, 黒色
注文番号	<u>2006140000</u>
種別	SM 36/18-30 MM SW
GTIN (EAN)	4050118391114
数量	1000 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認				
ROHS	適合			
ー 寸法と重量	<del></del>			
₩ →	0.4	肉(こも (ノン・エ)	0.0000: 1	
<del>深さ</del>	0.1 mm	奥行き(インチ)	0.0039 inch	
高さ	56 mm	高さ (インチ)	2.2047 inch	
	36 mm	幅(インチ)	1.4173 inch	
<u>直径</u>	30 mm	正味重量 ————————————————————————————————————	0.55 g	
温度				
動作温度範囲	-40120 °C			
環境製品コンプライアンス			'	
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
一般データ				
妾着剤	アクリレート接着剤	バージョン	ハロゲンフリー, 自己接着 型	
畐	36 mm	UL 94 可燃性等級	V-0	
协作温度範囲、最大	120 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C	
<u> </u>	黒色	ハロゲン	いいえ	
基本材質	ポリエステル	印刷文字	非搭載	
ラベリングフィールドのサイズ	18 x 36 mm	UL 969   準拠の認可	はい	
互換性を有するプリンター	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	動作温度範囲	-40120 °C	
装置マーカー				
与久	30 mm	ハロゲン	いいえ	
直径 	30 mm	ЛЦУУ	01017	
分類 				
TIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
TIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
CLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
CLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
CLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04	
CLASS 15.0	27-28-11-04			

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結 果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と 使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化し ます。

### 一般注文データ

種別 **RIBBON MM 84/300 WS** 注文番号 2005040000

4050118390025

数量

GTIN (EAN)

バージョン Ink ribbon

### **THM MULTIMARK**



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結 果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と 使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化し ます。

### 一般注文データ

種別 **MULTIMARK ROLLER 115** 注文番号

1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

数量 1 ST バージョン

### **THM MULTIMARK PLUS**



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結 果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と 使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化し ます。

### 一般注文データ

種別 MULTIMARK PLUS ROLLER 1... バージョン

注文番号 2672590000 GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST

作成日 31.10.2025 04:37:22 MEZ

4 カタログステータス / 図面