AIMESA VRM 1,65



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- 自動ストリッピング用
- DIN VDE 0295 準拠細線仕様導体の被覆剥き、CI.5
- 絶縁材の部分的被覆剥きで、絶縁物が配線端に残留
- ・ツール変更は不要
- 適切な断面積を迅速に簡単に設定
- 電気駆動

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, カッターセット
注文番号	2007350000
種別	AIMESA VRM 1,65
GTIN (EAN)	4050118392746
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

AIMESA VRM 1,65



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
深さ	26.6 mm	奥行き(インチ)	1.0472 inch	
高さ 幅	1.6 mm	高さ (インチ)	0.063 inch	
	20 mm	幅(インチ)	0.7874 inch	
正味重量	4 g			
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	準拠			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
重要なメモ				
製品情報	1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)			
分類			,	
ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778	
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778	
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01	
ECLASS 9.1	17-13-01-02	ECLASS 10.0	17-13-01-02	
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01	
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01	
ECLASS 15.0	17-13-01-01			

カタログステータス / 図面 2