

## AIMESA VRM 4,37

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- 自動ストリッピング用
- DIN VDE 0295 準拠細線仕様導体の被覆剥き、Cl.5
- 絶縁材の部分的被覆剥きで、絶縁物が配線端に残留
- ツール変更は不要
- 適切な断面積を迅速に簡単に設定
- 電気駆動

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, カッターセット
注文番号	<a href="#">2007390000</a>
種別	AIMESA VRM 4,37
GTIN (EAN)	4050118392807
数量	1 items

## AIMESA VRM 4,37

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

RoHS 適合

## 寸法と重量

深さ	26.8 mm	奥行き (インチ)	1.0551 inch
高さ	1.6 mm	高さ (インチ)	0.063 inch
幅	20 mm	幅 (インチ)	0.7874 inch
正味重量	4 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 重要なメモ

製品情報 1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)

## 分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		