

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M8スレッド, メス型ソケット、ストレート, 取り付けスレッド: M8, 極数: 3, 擲線/ケーブル長: 1.5 m
注文番号	2020870000
種別	SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4050118402902
数量	1 items

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E307231

寸法と重量

正味重量	26.8 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

ケーブルの技術仕様

コア断面積	0.25 mm ²	燃線/ケーブル長	1.5 m
カラーコーディング	茶色, 青色, 黒色	極数	3

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	3	コーディング	なし
接触表面	金メッキ	接続方式	ソケットコネクタ
ハウジング主要材質	真鍮, ニッケルメッキ	保護度合い	IP67, ねじ込み
プラギング回数	≥ 100	ケーブルグランド	M 8

標準

コネクタ規格	IEC 61076-2-104
--------	-----------------

一般データ

極数	3	コーディング	なし
コーディング	なし	接続方式	ソケットコネクタ
接続スレッド	M8スレッド	保護度合い	IP67, ねじ込み
接触表面	金メッキ	ケーブルグランド	M 8
締付けトルク	0.6 Nm		
コア断面積	0.25 mm ²		
接続方式	ソケットコネクタ		
ハウジング主要材質	真鍮, ニッケルメッキ		
保護度合い	IP67, ねじ込み		
プラギング回数	≥ 100		
ケーブルグランド	M 8		
接続 1	M 8		
接続 2	Flying wires		
燃線/ケーブル長	1.5 m		
取り付けスレッド	M 8		
取り付けトルク範囲	1.5 Nm		
取り付けトルク	最大.		1.5 Nm

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

導体外径

-

分類

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図



極スキーム

