


## SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

## 一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M8スレッド, メス型ソケット、ストレート, 取り付けスレッド: M8, 極数: 3, 撚線 / ケーブル長: 1.5 m
注文番号	<a href="#">2020870000</a>
種別	SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4050118402902
数量	1 items

## SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E307231

## 寸法と重量

正味重量

26.8 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

## ケーブルの技術仕様

コア断面積

0.25 mm<sup>2</sup>

撚線/ケーブル長

1.5 m

カラーコーディング

茶色, 青色, 黒色

極数

3

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数

3

コーディング

なし

接触表面

金メッキ

接続方式

ソケットコネクタ

ハウジング主要材質

真鍮, ニッケルメッキ

保護度合い

IP67, ねじ込み

プラグイン回数

≥ 100

ケーブルグランド

M 8

## 標準

コネクタ規格

IEC 61076-2-104

## 一般データ

極数

3

コーディング

なし

接続スレッド

M8スレッド

接触表面

金メッキ

締付けトルク

0.6 Nm

コア断面積

0.25 mm<sup>2</sup>

接続方式

ソケットコネクタ

ハウジング主要材質

真鍮, ニッケルメッキ

保護度合い

IP67, ねじ込み

プラグイン回数

≥ 100

ケーブルグランド

M 8

接続 1

M8

接続 2

Flying wires

撚線/ケーブル長

1.5 m

取り付けスレッド

M8

取り付けトルク範囲

1.5 Nm

取り付けトルク

最大.

1.5 Nm

作成日 09.04.2026 10:01:50 MEZ

カタログステータス / 図面

**SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技術データ

導体外径

-

分類

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

**SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

配線図



極スキーム

