

KTB GP 303015 CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図に類似



Abbildung ähnlich

統合、拡張、個別調整：あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性
 新型 Klippon® TB エンクロージャーアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。
 フランジプレート
 2種の薄さのフランジプレートを使用すると、組立前の交換が容易になります

一般注文データ

バージョン	Klippon TB (Terminal Box), フランジプレート, ストレート, 高さ: 254 mm, 幅: 117 mm, 深さ: 3 mm, グランドプレート: 左, 右, 基本材質: ステンレススチール 1.4404, 電解研磨仕上, 銀色
注文番号	2023130000
種別	KTB GP 303015 CD S4 PE
GTIN (EAN)	4050118403732
数量	1 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-10-31T00:00:00+01:00
代替製品	KTB GP 30XX15V CD S4 PE

KTB GP 303015 CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	3 mm	奥行き (インチ)	0.1181 inch
高さ	254 mm	高さ (インチ)	10 inch
幅	117 mm	幅 (インチ)	4.6063 inch
正味重量	707 g		

温度**動作温度****環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

アクセサリに関する一般情報

素材の厚み	3 mm	表面仕上	電解研磨仕上
基本材質	ステンレススチール 1.4404		

ハウジングの接地

フランジプレート接地	M6 x 15
------------	---------

一般な情報

素材の厚み	3 mm	表面仕上	電解研磨仕上
基本材質	ステンレススチール 1.4404	保護等級 (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
グランドプレート	左, 右		

分類

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		