

**MCV APG 2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ**

当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

**一般注文データ**

バージョン	Aシリーズ、エンドプレート
注文番号	<a href="#">2035590000</a>
種別	MCV APG 2.5
GTIN (EAN)	4050118408119
数量	50 items

**MCV APG 2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

ROHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	29.05 mm	奥行き (インチ)	1.1437 inch
高さ	16.5 mm	高さ (インチ)	0.6496 inch
幅	0.55 mm	幅 (インチ)	0.0217 inch
正味重量	0.3 g		

**温度**

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**システム仕様**

バージョン	エンドプレート
-------	---------

**材料データ**

基本材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

**追加の技術データ**

スナップインペグ付属	はい	嵌合仕様	はい
------------	----	------	----

**分類**

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		