

SAKAP/SAKDU 4/ZZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	端子エンドプレートおよび隔壁, グレー, 高さ: 53.8 mm, 幅: 1.5 mm, V-O, PA 66/6
注文番号	2038980000
種別	SAKAP/SAKDU 4/ZZ
GTIN (EAN)	4050118455229
数量	20 items

SAKAP/SAKDU 4/ZZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	39.4 mm	奥行き (インチ)	1.5512 inch
高さ	53.8 mm	高さ (インチ)	2.1181 inch
幅	1.5 mm	幅 (インチ)	0.0591 inch
正味重量	3.61 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材料データ

基本材質	PA 66/6	色	グレー
UL 94 可燃性等級	V-0		

分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		